

# BRACKET SELPRO P

## Bracket autoligaturant 100% esthétique



**Ce bracket passif en céramique dispose des qualités remarquables et offre un excellent rapport qualité/prix. Fabriqué selon la technologie CIM® (Ceramic injection moulding) : en céramique poly-cristalline translucide.**

### Crochet sphérique

Contact limité.  
Crochet central mandibulaire incliné pour minimiser les interférences gingivales.

### Réduction des frottements

Traitement et déplacement dentaires plus rapides et plus confortables.

### Structure brevetée

Clapet résistant pour un traitement optimisé et une longévité à l'usage.  
Ouverture et fermeture fiables évitant casse et déformation du clapet.



### Traitement de surface

Pour un contact adouci.

### Clapet céramique sur toute la largeur

Un maximum de fil est recouvert dans la gorge pour un meilleur contrôle des rotations et plus de discrétion en bouche.




### Ouverture et fermeture facilitées

Ouverture grâce à un mouvement rotatif avec un instrument dédié, évitant ainsi la traction sur le clapet et la dent. Fermeture par simple pression digitale : le clapet est préservé !



### Base anatomique mandibulaires type losange

Adaptée à la morphologie des dents mandibulaires, afin d'éviter les interférences avec les dents adjacentes.



### Ailette mandibulaire occlusale inclinée

Limite les interférences et les points de contacts avec la maxillaire et donc l'abrasion et l'aplanissement des cuspidés.

		Dent	Torque	Angle
<b>ROTH .022 CR 3, 4, 5</b>	<b>Maxillaire</b>	Centrale	12°	5°
		Latérale	8°	9°
		Canine avec crochet	-2°	11°
		1 <sup>ères</sup> prémolaires avec crochet	-7°	0°
		2 <sup>ème</sup> prémolaire avec crochet	-7°	0°
	<b>Mandibulaire</b>	Incisive	0°	0°
		Canine avec crochet	-11°	7°
		1 <sup>ères</sup> prémolaires avec crochet	-17°	0°
		2 <sup>ème</sup> prémolaire avec crochet	-22°	0°

<b>MBT .022 CR 3, 4, 5</b>	<b>Maxillaire</b>	Centrale	17°	4°
		Latérale	10°	8°
		Canine avec crochet	0°	8°
		1 <sup>ères</sup> prémolaires avec crochet	-7°	0°
		2 <sup>ème</sup> prémolaire avec crochet	-7°	0°
	<b>Mandibulaire</b>	Incisive	-6°	0°
		Canine avec crochet	-0°	3°
		1 <sup>ères</sup> prémolaires avec crochet	-12°	2°
		2 <sup>ème</sup> prémolaire avec crochet	-17°	2°

<b>ROTH .022</b>	1 cas (20 brackets - CR 3, 4, 5)	WO-SELPROPRO	 <b>Instrument</b>	WO-182
<b>MBT .022</b>		WO-SELPROP		



**Marquage couleur sur  
chaque bracket pour un  
repérage immédiat !**

**Une question ? Une commande ?  
Contactez votre responsable de secteur !**

DISTRIBUÉ EN FRANCE PAR

**Leone**® France

7 rue des Montagnes de Lans  
38130 Echirolles  
info@leonefrance.fr  
**www.leonefrance.fr**

**SERVICE COMMANDE**

 04 76 99 28 57  
commande@leonefrance.fr